


EW-Type

印象用セット

印象用セット

BWタイプと共通



セット名	W-MEコーピング	W-M3コーピングSセット	W-M3コーピングLセット
印象用パーツ	W-MEコーピングS	W-M3コーピングS	W-M3コーピングL
ピン	付属ピン	付属ピン	付属ピン
補綴用パーツ	レプリカBW-HEX		

オープン・トレイ対応
インプラントレベル印象

クローズド・トレイ対応
インプラントレベル印象

クローズド・トレイ対応
インプラントレベル印象



セット名	BW-スクリュー印象セット
印象用パーツ	BW-コーピング
ピン	L-pin
補綴用パーツ	レプリカBW-HEX

オープン・トレイ対応
インプラントレベル印象

※BWスクリュー印象はEW50**Hのみ対応

※コーピング類の名称を変更致しました。
※それぞれのパーツ類は単品でもご用意しております。

フルセット(単独補綴用)

EW50**Hのみ対応



セット名	AB43-G35(fit)	AB43-G50(fit)	AB43-G70(fit)
アパットメント	AB43-G35	AB43-G50	AB43-G70
補綴用パーツ	レプリカBW-35G	レプリカBW-50G	レプリカBW-70G
印象用パーツ	HAT43G(共通)		
TEK用パーツ	パターン43G(共通)		
ワックスアップ用パーツ	パターン43G(共通)		

単独補綴向き


クローズド・トレイ対応

アパットメントレベル印象

単品のご用意もございます。

フルセット(連結補綴用)

EW50**Hのみ対応



セット名	AB43-J35(fit)	AB43-J50(fit)	AB43-J70(fit)
アパットメント	AB43-J35	AB43-J50	AB43-J70
補綴用パーツ	レプリカBW-35J	レプリカBW-50J	レプリカBW-70J
印象用パーツ	HAT43J(共通)		
TEK用パーツ	パターン43J(共通)		
ワックスアップ用パーツ	パターン43J(共通)		

連結補綴向き

クローズド・トレイ対応

アパットメントレベル印象

単品のご用意もございます。

<注意・EWタイプでご利用頂く場合>

EW60**Hには、レプリカBW60-HEXをご利用ください。
EW70**Hには、レプリカのご用意がございませんので、お手数ですが、
直接印象にて印象採得を行ってください。